

ポケット豆乳濃度計
PAL-27S

Cat.No.4427

簡単

防水

デジタル表示

スイッチを押すだけ!
濃度(大豆固形分)を
デジタル表示

水にぬれても大丈夫、
湿気の多い現場でも安心です



実物大

特徴

- サンプルは1滴でOK
- 温度補正機能内蔵
- 測定時間はわずか3秒
- 片手で操作できる先進デザイン
- わずか100gの軽量タイプ
- 携帯に便利なストラップホルダー付き
- 水で丸洗いできる防水仕様(IP65)
- 保管用ケース付き
- 電池残量表示機能付

主な仕様

測定項目 : 豆乳濃度(大豆固形分) %
 測定範囲 : 濃度0.0~20.0%
 分解能 : 0.1%
 測定精度 : 濃度±0.2%
 温度補正 : 10~60℃
 使用环境温度 : 10~40℃
 電源 : 単4アルカリ電池×2
 電池寿命 : 約11,000回測定
 防水保護等級 : JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
 寸法・重量 : 5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)

アタゴの屈折計は設計から製造まで全て日本でなっています。

HACCP G.M.P. G.L.P. アタゴ製品はHACCP、G.M.P.およびG.L.P.システムに適応できます。

株式会社 アタゴ

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)
 TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137
 http://www.atago.net/ eigyo@atago.net
 工場/埼玉県大里郡寄居町藤田80 修理サービス部(修理窓口)
 TEL: 048-581-8063 FAX: 048-581-7792

ATAGO U.S.A., Inc. (アメリカ支社)
 12011 NE First Street Bldg. C, Suite 110 Bellevue, WA 98005 U.S.A.
 TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110 customerservice@atago-usa.com

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd. (インド販売社)
 A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India
 TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164 customerservice@atago-india.com



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

測定器の総合商社
ST 株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒222-0037 横浜市港北区大倉山 3-5-22 タカセビル

☎(045) 544-4279
 FAX : 045-544-4200

http://www.ureruzo.com http://satotech.com